



Hoofdkenmerken

Gamma	Thalassa
Productnaam	Thalassa PLS
Korte naam apparaat	PLS
Enclosure type	Multifunctioneel
Category	Isolerende modulaire doos
Nominal height	360 mm
Nominal width	540 mm
Nominal depth	180 mm
Montage behuizing	Gemonteerd op wand
Apparaatsamenstelling	1 afdekplaat: op kast 1 achterdeel: op kast sluitschroeven
Supply	Set van 28
Samenstelling lichaam	Één stuk, gegoten
Type frontplaat	Lage transparante afdekking
Type slot	Sleufschroef

Complementaire kenmerken

Afneembare onderdelen	Afdekplaat sluitschroef
Materiaal	Afdekplaat: polycarbonaat Achterkant: met vezelglas versterkt polyester
Kleur	Behuizing: grijs (RAL 7032)
Normen	NEMA 4X NEMA-classificatie 13 IEC 62208
Productcertificeringen	UL

Omgeving

Elektrische isolatieklasse	Klasse II
IP-beschermingsgraad	IP65 conform IEC 60529
IK beschermingsgraad	IK09 conform IEC 62262
Vuurbestendigheid	960 °C conform IEC 62208
Omgevingstemperatuur bij opslag	-30...120 °C