



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Produktname	Prisma XS
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Gehäusetyp	Leergehäuse
Gehäuse-/ Schaltschrankbeschreibung	Wandmontiertes Gehäuse Tiefe 210 mm
Breite	800 mm
Höhe	1250 mm
Tiefe	210 mm
Einbautiefe	190 mm
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	24 x 12
Elektrische Isolationsklasse	Klasse II
Zusätzliche Informationen	Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Einsatzbedingungen	Innenraum
Geliefertes Zubehör	6 x Kabeleinführungsplatte
Art der Frontabdeckung	Ohne

Zusatzmerkmale

Kabeleinführung	Einführung von unten oder oben
Gehäusemontage	Einbau Oberfläche Eingelassen
Montagehalterung	Hohlwand Beton
9-mm-Raster	576
Gesamtzahl der 18-mm-Module	288
[In] Bemessungsstrom	400 A
Gehäusematerial	Gehäuse: powder coated steel Innengehäuse: Kunststoff
Produktgewicht	16,200 kg
Farbe	Weiß (RAL 9016)

Montage

Schutzart (IP)	IP30
Schutzart (IK)	IK09
Normen	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 Teil 600

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	23,000 cm
VPE 1 Breite	82,000 cm
VPE 1 Länge	127,000 cm
VPE 1 Gewicht	15,500 kg