



Principales

Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou de composant	Fin de câble
Taille d'embout	Moyen
Normes	NF C 63-023
Type d'emballage	Paquet distributeur
Quantité du lot	5 jeux de 200
Section de câble	0,5 mm ²

Complémentaires

Type d'embout	Conducteur simple
Information complémentaire	Sans support marqueur
Couleur	Blanc
Matière de la collerete	Plastique sans halogène
Matériau des tubes	Cuivre conforme à ISO 1337
Nombre de câbles	1
Jauge AWG	AWG 22
Dimension de la lunette d'encadrement	Ø 3,1 mm
Diamètre du tube	1,3 mm
Longueur	14 mm
Longueur du tube	8 mm
Poids du produit	0,14 kg




Environnement

Certifications du produit	UL
Température de fonctionnement	-20...105 °C

Emballage

Poids de la boîte (livres)	0,001 kg
Hauteur de l'emballage 1	1,300 dm
Largeur de l'emballage 1	0,700 dm
Longueur de l'emballage 1	1,250 dm

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------