



Principales

Gamme de produits	Fins de course Telemecanique XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Type de produit ou de composant	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé d'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête multidirectionnelle
Compatibilité produit	XCKJ
Corps à associer	ZCKJ6H29 ZCKJD31H29 ZCKJD39H29 ZCKJ5H7 ZCKJD37H29 ZCKJD31 ZCKJ21 ZCKJ9H29 ZCKJ7 ZCKJ5 ZCKJ5H29 ZCKJ1H29 ZCKJ2H7 ZCKJ21H29 ZCKJ21H7 ZCKJ1 ZCKJD39 ZCKJ11H7 ZCKJ2 ZCKJ8 ZCKJ8H29 ZCKJD39H7 ZCKJD35 ZCKJ9H7 ZCKJD37 ZCKJ2H29 ZCKJ6H7 ZCKJ6 ZCKJ9 ZCKJ8H7 ZCKJD31H7 ZCKJD35H7 ZCKJ11 ZCKJ11H29 ZCKJ7H7 ZCKJD35H29 ZCKJ1H7 ZCKJD37H7 ZCKJ7H29
Mouvement tête de commande	Multi-directionnel Tournant
Appareil de commande	Tringle à ressort rappel de ressort
Type d'approche	Approche multi-directionnelle

Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,600 cm
Largeur de l'emballage 1	3,600 cm
Longueur de l'emballage 1	15,600 cm
Poids de l'emballage 1	134,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	18
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	2,740 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	288
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	60,000 cm
Longueur de l'emballage 3	80,000 cm
Poids de l'emballage 3	49,828 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	 Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------