

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 2060028

## Mureva Fix - Clip à clou - conduit Ø18-22mm - clou Ø2,5-L45mm - gris



### Principales

Gamme	Thorsman
Gamme de produit	Thorsman
Type de produit ou équipement	Clip de fixation de clou
Nom de l'appareil	TC
Application	Installation de câble rond
Cable type	Câble rond 18 à 22 mm
Type d'installation	Intérieure
Équipement inclus	Clou
Diamètre du clou	2,5 mm
Longueur	45 mm
Profondeur d'encastrement	25 mm

### Complémentaires

Nuance de la couleur	Gris clair (NCS 2502-Y)
Matière	Clip: polypropylène Clou: électrozingué acier trempé
Catégorie de corrosivité atmosphérique	C2
Température ambiante de fonctionnement	-40...80 °C

### Environnement

Caractéristique d'environnement	Résistant aux chocs Résistant aux UV
Quantité du lot	Lot de 50
Poids du produit	0,00352 kg

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,5 cm
Largeur de l'emballage 1	2,5 cm
Longueur de l'emballage 1	5,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,5 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	8,5 cm
Largeur de l'emballage 2	9,5 cm
Longueur de l'emballage 2	13,0 cm
Poids de l'emballage 2	232,0 g
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	500
Hauteur de l'emballage 3	13,0 cm
Largeur de l'emballage 3	19,0 cm

Longueur de l'emballage 3	43,0 cm
Poids de l'emballage 3	2,314 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------