

Fiche produit

Caractéristiques

33004

ComPacT NS - contact auxiliaire SD - fixe - manuel - pour ComPacT



Principales

Type de produit ou équipement	Contact auxiliaire
Nom de l'appareil	SD
Application	Surveillance de l'état du disjoncteur
Compatibilité de gamme	ComPacT ComPacT NS630b...1600 ComPacT ComPacT NS1600b...3200
Composition de contacts de signalisation	1 F/O

Complémentaires

Signalisation locale	Pourrelais indicateur de déclenchement signalisation de déclenchement
Type de contacts auxiliaires	De base
Mode d'installation	Encliquetable
[I _{th}] courant thermique conventionnel	6 A
Charge minimum	100 mA à 24 V CC

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	1,500 cm
Largeur de l'emballage 1	7,000 cm
Longueur de l'emballage 1	10,500 cm
Poids de l'emballage 1	29,000 g
Type d'emballage 2	S01
Nb produits dans l'emballage 2	50
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	15,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	1,591 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	1600
Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	62,912 kg

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------