

# Fiche produit

## Caractéristiques

# 757328EH

## Soléfuse 31,5 A avec percuteur 24 kV



### Principales

Gamme de produit	Solefuse
Labels qualité	ISO 14001 ISO 9001
Normes	CEI 60282-1 CEI 60787 UTE C64200 UTE C64210
Type de produit ou équipement	Fusible
Technologie de protection	Limiteur de courant Limiteur thermique

### Complémentaires

Courant nominal (In)	31,5 A
Tension assignée (Ur)	12 KV 24 kV
Tension assignée de service (Us)	10...24 kV
Courant de décharge maximal	31,5 kA
Courant de freinage	157,5 A
Résistance moyenne	45,77 mOhm à 20 °C +/- 10 %
Puissance dissipée en W	81 W
Type d'installation	Intérieure
Matière	Fibre de verre
Destination du produit	Transformateur de puissance Condensateur Transformateur de tension
Conditions d'utilisation	Cellule En plein air Chambre à fusibles
Longueur	520 mm
Poids du produit	2,3 kg
Diamètre	55 mm

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	22,5 cm
Longueur de l'emballage 1	55,0 cm
Poids de l'emballage 1	2,42 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	3
Hauteur de l'emballage 2	8,0 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	55,0 cm
Poids de l'emballage 2	7,26 kg

Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	54
Hauteur de l'emballage 3	50,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	142,68 kg

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------