

# Fiche produit

## Caractéristiques

# AF1VA612

## Spacial - Thalassa - vis M6x12mm + rondelle



### Principales

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de montage |
| Quantité du lot                            | Lot de 100             |

### Complémentaires

|                         |                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montage de la tête      | M6 x 12                                                                                                         |
| Filetage ISO            | M6                                                                                                              |
| Support de montage      | Profilé cranté AM1-EC<br>Profilé combiné<br>Profilé asymétrique<br>Profilé Omega AM1-DE<br>Profilé Omega AM1-DP |
| Poids du produit        | 0,005 kg                                                                                                        |
| Forme de la tête de vis | Perforation hexagonale                                                                                          |
| Longueur du filetage    | 12 mm                                                                                                           |
| Equipement inclus       | Rondelle                                                                                                        |

### Emballage

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Type d'emballage 1             | PCE       |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1         |
| Hauteur de l'emballage 1       | 1,800 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 1,500 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 1,500 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 5,000 g   |
| Type d'emballage 2             | BB1       |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 100       |
| Hauteur de l'emballage 2       | 4,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 9,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 9,000 cm  |
| Poids de l'emballage 2         | 516,000 g |
| Type d'emballage 3             | S02       |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 1800      |
| Hauteur de l'emballage 3       | 15,000 cm |
| Largeur de l'emballage 3       | 30,000 cm |
| Longueur de l'emballage 3      | 40,000 cm |
| Poids de l'emballage 3         | 9,401 kg  |

## Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    |  <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                      |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)  <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                      |
| Régulation RoHS Chine               |  <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>                                                         |
| Information sur les exemptions RoHS |  <a href="#">Oui</a>                                                                                    |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|