



### Principales

Gamme	Lineryg
Nom du produit	HK
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Description des pôles	3P + Nc
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	25 A
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	200000 A <sup>2</sup> .s
Nombre de câbles	1 câble(s) 1,5 mm <sup>2</sup> 3 câble(s) 4 mm <sup>2</sup> à 105 °C
Largeur	54 mm
Hauteur	190 mm
Profondeur	61 mm

### Complémentaires

[U <sub>i</sub> ] tension d'isolement	690 V se conformer à IEC 60439-1
Pas de 9 mm	6
Poids du produit	0,23 kg

### Environnement

Normes	IEC 60439
Certifications du produit	UL DNV CSA LROS (Lloyds register of shipping)

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	387 g
Hauteur de l'emballage 1	6,3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Poids de l'emballage 2	8,489 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	160
Poids de l'emballage 3	76,124 kg
Hauteur de l'emballage 3	77 cm
Largeur de l'emballage 3	80 cm
Longueur de l'emballage 3	60 cm

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------