

# Fiche produit

## Caractéristiques

# AK5PA242

## Lineryg HK - Platine tri n double h190



### Principales

Gamme	Lineryg
Nom du produit	HK
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Description des pôles	3P + N
[I <sub>th</sub> ] courant thermique conventionnel	25 A
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	200000 A <sup>2</sup> .s
Nombre de câbles	4 câble(s) 4 mm <sup>2</sup> à 105 °C
Largeur	54 mm
Hauteur	190 mm
Profondeur	61 mm

### Complémentaires

[Ui] tension assignée d'isolement	690 V se conformer à CEI 60439-1
Pas de 9 mm	6
Poids du produit	0,23 kg

### Environnement

Normes	CEI 60439
Certifications du produit	UL[RETURN]LROS (Lloyds register of shipping)[RETURN]CSA[RETURN]DNV

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,3 cm
Largeur de l'emballage 1	7,5 cm
Longueur de l'emballage 1	22,0 cm
Poids de l'emballage 1	385,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	8,437 kg

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------