

Fiche produit

Caractéristiques

LAD9V13

TeSys D - Barrette puiss aval ress



Principales

Gamme de produits	TeSys D
Gamme	TeSys Linergy
Nom de l'appareil	LAD9
Type de produit ou équipement	Set de raccordements
Description des pôles	3P
Type de circuit électrique	Reversing contactor
Compatibilité de gamme	TeSys D
Accessoires associés	LC1D09 LC1D12 LC1D18 LC1D25 LC1D32 LC1D38





Complémentaires

Emplacement de montage	En aval
Mode de raccordement	Bornes à ressort

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	32 g
Hauteur de l'emballage 1	3 cm
Largeur de l'emballage 1	5 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	100
Poids de l'emballage 2	3,876 kg
Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
