

Fiche produit

Caractéristiques

NSYSPF12200

Spacial SF/SM - socle frontal - 200x1200mm



Principales

Gamme	Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire d'enveloppe
Type de produit ou équipement	Avant de socle
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 4 couvercle de cornière 4 cornière 2 face avant 2 panneau arrière
Compatibilité de gamme	Spacial Spacial SF Spacial Spacial SM Spacial Spacial SD Spacial Spacial S3D
Support de montage	Panneaux latéraux de plinthe

Complémentaires

Mode de fixation	Par l'élément de fixation - sur la structure emplacement
Couleur	Gris (RAL 7022)
Finition de la surface	Poudre époxy-polyester
Charge permanente admissible	1300 kg
Hauteur	200 mm
Largeur	1200 mm nominal:

Environnement

Degré de protection IP	IP20 (socle complet)
Tenue aux chocs IK	IK10

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	20,500 cm
Largeur de l'emballage 1	21,000 cm
Longueur de l'emballage 1	121,000 cm
Poids de l'emballage 1	14,641 kg
Type d'emballage 2	PAM
Nb produits dans l'emballage 2	15
Hauteur de l'emballage 2	160,000 cm
Largeur de l'emballage 2	100,000 cm
Longueur de l'emballage 2	120,000 cm
Poids de l'emballage 2	232,615 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------