



Fő jellemzők

Range of product	Acti 9
Termék neve	Acti 9 TL
Készülék rövid neve	THP2
Termék vagy alkatrész típusa	Programozó kábel
Készülék alkalmazás	Hőmérséklet szabályozás
Színárnyalat	Fehér (RAL 9003)

Kiegészítő jellemzők

Fogyasztás [VA]	1 VA
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC
Maximális kapcsolási áram	2 A - 250 V pf = 0,6 10 A - 250 V pf = 1
Zónák száma	1
Vezérlő típusa	Nyomógomb Távírányítás
Üzemelési mód	Fagypont felett: 0...20 °C Kömfort: 10...30 °C Csökkentett: 0...30 °C
Ciklusidő	7 nap 24 óra
Contacts type	C/O
Mérési pontosság	+/- 0.1 °C
A kapcsolások maximális száma	42
Minimális idő intervallum	1 perc
A funkció elérhető	Külső motorventilátor Akár 6 számjegyű kódszám Vízszintesen irányítható Segédkimenet (riasztás vagy állapotjelzés, PNP vagy NPN)
Tartalék idő	10 év időtartam és programtakarékos
Kijelző típusa	LCD
Megjelenített információ	Nap Óra Másodperc Perc
Csatlakozás típusa	Rugós bekötés - 0.5...2.6 mm²
Szerelési támogatás	DIN sín
9 mm-es osztások	4
Magasság	90 mm
Szélesség	36 mm
Mélység	64 mm
Kompatibilitási kód	THP1+ 1C

Környezet

IP védettség fok	IP20
------------------	------

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8 cm
1. csomag szélessége	10,5 cm
1.csomag hossza	6,5 cm
1. csomag súlya	257 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ