



Osnovno

Ponuda	Linergy
Naziv proizvoda	Linergy TR
Vrsta proizvoda ili dijela	Utišni most
Skraćeno ime uređaja	TRA
Pribor / vrsta	Priključni pribor
Kompatibilnost proizvoda	TRV Vijčana stezaljka stezaljke TRP Utišne stezaljke TRR opružna stezaljka stezaljke TRH IDC stezaljke
Broj načina	20 smjerova

Dodatno

Poprečni presjek kabela	2,5 mm ²
Broj priključaka	3 4 2
Broj ulazna za mjerenje	3 1 4 6 2
Količina po setu	Set od 10
Boja	Crvena

Broj pakirnih jedinica

Mjerna jedinica Paketa 1	PCE
Broj Jedinica u Paketu 1	1
Paket 1 Visina	0,4 cm
Paket 1 Širina	2,4 cm
Paket 1 Dužina	10,4 cm
Paket 1 Težina	17 g
Mjerna jedinica Paketa 2	BAG
Broj Jedinica u Paketu 2	10
Paket 2 Visina	2 cm
Paket 2 Širina	7 cm
Paket 2 Dužina	15 cm
Paket 2 Težina	174 g
Mjerna jedinica Paketa 3	S02
Broj Jedinica u Paketu 3	550
Paket 3 Visina	15 cm
Paket 3 Širina	30 cm
Paket 3 Dužina	40 cm
Paket 3 Težina	9,917 kg

Održivost ponude

Status održive ponude	Proizvod Green Premium
Uredba REACH	 Izjava REACH
REACH, bez SVHC	Da
Direktiva EU RoHS	Proaktivna sukladnost (proizvod izvan zakonskog okvira direktive EU RoHS)  Izjava EU RoHS
Bez otrovnih teških metala	Da
Bez žive	Da
Propis RoHS za Kinu	 Izjava RoHS Za Kinu
Informacije o RoHS izuzeću	 Da
Profil cirkularnosti	Nema potrebe za specifičnim operacijama recikliranja
Halogeni elementi	Plastični dijelovi bez halogenih elemenata

Ugovorno jamstvo

Jamstvo	18 months
---------	-----------