

Технические данные продукта Характеристики

4511206 Лоток проволочный 60X60 (3М) оцинкованный EZ



Важно: Это изделие относится к кабеленесущим системам, которые больше не поставляются компанией Schneider Electric. По состоянию на 1 января 2022 года коммерциализацией этой гаммы продукции управляет WIBE Group. Пожалуйста, перейдите по ссылке www.wibe-group.com/ru/info для получения более подробной информации.
Код EAN: 8428031034481



Основные характеристики

Серия	Performa
Тип продукта	Сетчатый лоток
Количество в одном комплекте	24 m

Дополнительные характеристики

Форма	U-образный
Материал	Сталь (с электролитическим цинковым покрытием)
Атмосферно-коррозионная категория	C1
Осевой диаметр провода	3,9 mm
Поперечный диаметр провода	3,9 mm
Сечение кабеля	2666 mm ²
Стандарты	EN 50102 EN 12329 МЭК 61537 МЭК 60068-2-75 DIN 4102-12 EN/ISO 9227
Ширина	3 m
Высота	65 mm
Ширина	60 mm
Совместимость по высоте	60 mm
Совместимость по ширине	60 mm
Совместимость обработки поверхности	Электроцинкование

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-40...120 °C
Степень ударостойкости IK	IK10

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,5 cm
Package 1 Width	24,5 cm
Package 1 Length	300 cm
Package 1 Weight	210 g

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)  Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---