

Karta danych technicznych produktu

Parametry

15914

Remote indication auxiliaryr, Multi9 ACTo+f, 24..240 V



Parametry podstawowe

Gama produktów	CT
Gama produktów	Multi 9
Skrócona nazwa urządzenia	ACTo+f
Typ produktu lub komponentu	Zdalny wskaźnik pomocniczy
Zestaw styków sygnałowych	1 NO + 1 NZ

Parametry uzupełniające

Napięcie obwodu sygnalizacyjnego	130 V DC: 1 A 240 V AC: 50/60 Hz 2 A 24 V DC: 10 mA 24 V AC: 10 mA
Zgodność gamy	Multi 9 Multi9 CT
Sposób montażu	Zamocowane na stałe, z prawej strony stycznika CT
Podstawa montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość w modułach 9 mm	1
Wysokość	81 mm
Szerokość	9 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Szary
Zacisk dodatkowego podłączenia	Zaciski typu tunelowego2 cable(s) elastyczny 2,5 mm ² Zaciski typu tunelowego2 cable(s) sztywny 1,5 mm ²
Zgodność produktu	CT powiązany po stronie prawej
Kod zgodności	ACTo+f

Środowisko pracy

Normy	EN 60947-5
Tropikalizacja	2
Wilgotność względna	95 % w 55 °C
Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-20...50 °C

Jednostka opakowania

Jednostka miary opakowania 1	PCE
Ilość jednostek w opakowaniu 1	1
Wysokość opakowania 1	7,5 cm
Szerokość opakowania 1	2,2 cm
Długość opakowania 1	8,6 cm
Waga opakowania 1	0,046 kg