

Product data sheet

Characteristics

83994

Presetupa Cablu, Pg16



Principal

Gama de produse	Kaedra
Tip produs sau componenta	Presetupă
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii cablare

Suplimentar

Tip presetupa cablu	Pg 16
Greutate neta	0,02 kg

Mediu

Rezistenta la foc	850 °C conformitate cu IEC 60695-2-11
Grad de protectie IP	IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK	IK08 conformitate cu EN 62262
Temperatura ambientala de functionare	-25...40 °C

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,3 cm
Latime prima forma de impachetare	3,3 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	18,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare	200
Inaltime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	4,062 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conform  Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da

Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deeurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deeurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------