

Product data sheet

Characteristics

DA1TT090

Sonda Termistor Ptc Da1-T - Sonda Tripla - 90°C



Principal

Gama de produse	DA1
Tip produs sau componenta	Thermistor probe
Nume scurt al dispozitivului	DA1TT
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de protecție
Cantitate pe set	Set de 10
Temperatura ambientală de funcționare	90 °C

Suplimentar

[Ui] tensiunea nominală de izolație	2500 V
[Ue] tensiune nominală	≤ 2,5 V
Rezistență	250 Ohm pe senzor de temperatură 25 °C
Izolație	Ranforsat
Lungimea cablului	1 m între sonde și plăcuța motorului
Greutate netă	0,01 kg

Mediu

Standarde	IEC 60034-11 Mark A
-----------	---------------------

Unități de ambalare

Unitate de măsură pentru prima formă de împachetare	PCE
Număr unități în prima formă de împachetare	1
Înălțime prima formă de împachetare	0,100 cm
Latime prima formă de împachetare	12,000 cm
Lungime prima formă de împachetare	15,000 cm
Greutate prima formă de împachetare	9,000 g
Unitate de măsură pentru a doua formă de împachetare	BB1
Număr unități în a doua formă de împachetare	10
Înălțime a doua formă de împachetare	2,000 cm
Latime a doua formă de împachetare	12,000 cm
Lungime a doua formă de împachetare	16,000 cm
Greutate a doua formă de împachetare	96,000 g
Unitate de măsură pentru a treia formă de împachetare	S01
Număr unități în a treia formă de împachetare	100
Înălțime a treia formă de împachetare	15,000 cm
Latime a treia formă de împachetare	15,000 cm

Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,152 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	 Informatii Privind Sfarsitul Duratei De Viata

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------