

Product data sheet

Characteristics

EPH6400123

Asfora, Variator de tensiune RL 40-600VA, crem



Principal

Gama	Asfora
Tip produs sau componenta	Variator de tensiune
Prezentare dispozitiv	Produs complet
Tip de sarcina	Lampa cu halogen 230 V c.a.: 40...600 W Lampa cu incandescenta 230 V c.a.: 40...600 W Lampa cu halogen de tensiune scazuta cu transformator feromagnetic (netoroidal): 40...600 W
Culoare	Crem
Tip de ambalaj	Cutie

Suplimentar

Montare dispozitiv	Incastrat
Funcție de comutare	Cap scara
Comanda variator	Tip buton rotativ cu apasare
Domeniu utilizare variator	Sarcina inductiva Sarcina ohmica
Tip de protectie	Protectie sigurantă
Calibru fuzibili asociati	6,3 A
[Ue] tensiune nominala	230 V c.a. 50 Hz
Finisare suprafata	Lucios
Material	ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): placa centala ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): rama decorativa ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): buton pentru variator
Conexiuni - borne	Borne
Numar de cabluri	2 cablu(ri) 2,5 mm²
Rigiditate cablu	Rigid Flexibil
Lungime de dezizolare conductor	8 mm
Material conductor	Aramiu
Mod de fixare	Gheare53...78 mm
Inaltime	83 mm
Latime	83 mm
Adancime	49 mm
Adancimea proiectata	20 mm
Greutate neta	0,111 kg

Mediu

Certificari produs	UKR[RETURN]VDE[RETURN]FIMKO[RETURN]TSE[RETURN]GOST[RETURN]NEMKO[RETURN]CE
Etichete privind calitatea	CE
Grad de protectie IP	IP20

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	6,000 cm
Latime prima forma de impachetare	8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	156,500 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare	24
Inaltime a doua forma de impachetare	15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare	3,992 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare	384
Inaltime a treia forma de impachetare	45,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	75,872 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conform cu anumite exceptii
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garantie contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------