

## Product data sheet

### Characteristics

# MGU66.103.295

## Unica Top, Rama, 3 Module, Titaniu/Grafit



### Principal

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gama                         | Unica           |
| Aplicatie a dispozitivului   | Montare         |
| Tip produs sau componenta    | Rama decorativa |
| Denumire                     | Unica Top       |
| Numar module                 | 3 module        |
| Mod de fixare                | Clipsare        |
| Tenta de culoare cadru capac | Titan opal      |
| Culoare decoratiune          | Grafit          |

### Suplimentar

|               |                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| Material      | ASA + PC: parte intermediară<br>Zamak: rama decorativa |
| Standarde     | EN 60669-1                                             |
| Inaltime      | 116 mm                                                 |
| Latime        | 80 mm                                                  |
| Adancime      | 13,7 mm                                                |
| Greutate neta | 0,072 kg                                               |

### Mediu

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad de protectie IK    | IK01                                                                                                                 |
| Grad de protectie IP    | IP20                                                                                                                 |
| Caracteristica de mediu | Fluid de curatare a geamurilor<br>Acetona<br>Benzina<br>Alcool<br>Sapun lichid<br>Rezistent UV<br>Ulei<br>Decolorant |

### Unitati de ambalare

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 1,5 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 8 cm    |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 11,7 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 69 g    |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1     |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 3       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 6,5 cm  |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 12,5 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 18,7 cm |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 277 g    |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S02      |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 24       |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15 cm    |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 30 cm    |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40 cm    |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 2,671 kg |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                               |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                 |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)                                                          |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                 |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                               |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a> |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                    |

### Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|