

Product data sheet

Characteristics

MGU66.104.0M4

Unica Top, Rama, 4 Module, Tabac/Aluminiu



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Rama decorativa
Denumire	Unica Top
Numar module	4 module
Mod de fixare	Clipsare
Tenta de culoare cadru capac	Tabac
Culoare decoratiune	Aluminiu

Suplimentar

Material	ASA + PC: parte intermediară Zamak: rama decorativa
Standarde	EN 60669-1
Inaltime	140 mm
Latime	80 mm
Adancime	13,7 mm
Greutate neta	0,075 kg
Segment de piata	Rezidential Cladiri comerciale mici

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Decolorant Benzina Rezistent UV Sapun lichid Ulei Acetona Fluid de curatare a geamurilor Alcool

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,400 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	13,900 cm
Greutate prima forma de impachetare	40,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	3
Inaltime a doua forma de impachetare	6,000 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,000 cm

Lungime a doua forma de impachetare	17,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	78,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	12
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	537,000 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------