

## Product data sheet

### Characteristics

# MGU66.104.2M4

Unica Top, Rama, 4 Module, Tabac/Grafit



### Principal

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gama                         | Unica           |
| Aplicatie a dispozitivului   | Montare         |
| Tip produs sau componenta    | Rama decorativa |
| Denumire                     | Unica Top       |
| Numar module                 | 4 module        |
| Mod de fixare                | Clipsare        |
| Tenta de culoare cadru capac | Tabac           |
| Culoare decoratiune          | Grafit          |

### Suplimentar

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Material         | ASA + PC: parte intermediară<br>Zamak: rama decorativa |
| Standarde        | EN 60669-1                                             |
| Inaltime         | 140 mm                                                 |
| Latime           | 80 mm                                                  |
| Adancime         | 13,7 mm                                                |
| Greutate neta    | 0,075 kg                                               |
| Segment de piata | Cladiri comerciale mici<br>Rezidential                 |

### Mediu

|                         |                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grad de protectie IK    | IK01                                                                                                                 |
| Grad de protectie IP    | IP20                                                                                                                 |
| Caracteristica de mediu | Alcool<br>Decolorant<br>Fluid de curatare a geamurilor<br>Acetona<br>Rezistent UV<br>Ulei<br>Sapun lichid<br>Benzina |

### Unitati de ambalare

|                                                      |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE     |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1       |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 1,7 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 9,5 cm  |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 14,5 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 40 g    |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | BB1     |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 3       |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 7 cm    |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 13 cm   |

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Lungime a doua forma de impachetare                   | 19 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                  | 176 g |
| Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare | S01   |
| Numar unitati in a treia forma de impachetare         | 12    |
| Inaltime a treia forma de impachetare                 | 15 cm |
| Latime a treia forma de impachetare                   | 15 cm |
| Lungime a treia forma de impachetare                  | 40 cm |
| Greutate a treia forma de impachetare                 | 929 g |

### Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                               |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                 |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)                                                          |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                 |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>            |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                               |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a> |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                    |

### Garanție contractuală

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|