

Product data sheet

Characteristics

MGU87.022.62

Unica Top, Caseta de Suprafata cu Rama de Fixare, 2 M, 9 Orificii Perforate



Principal

Gama	Unica
Aplicatie a dispozitivului	Montare
Tip produs sau componenta	Doza de instalare
Denumire	Unica Top - Unica Class
Prezentare dispozitiv	Assembly
Numar module	2 module
Numar de posturi	1 post
Mod de fixare	Pini

Suplimentar

Echipament furnizat	Suport de fixare
Montare dispozitiv	Suprafata
Intrare pentru cablu	9 predecupari
Rezistenta la foc	650 °C, timp de stingere <30 s
Material	ASA + PC: doza de aparat PBT (polibutilenă tereftalată): suport de fixare
Standarde	UNE 60670-1
Adancime	28 mm
Latime	89 mm
Inaltime	79 mm
Greutate neta	0,0592 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP20
Caracteristica de mediu	Sapun lichid Ulei Rezistent UV Fluid de curatare a geamurilor Acetona Decolorant Alcool Benzina

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,500 cm
Latime prima forma de impachetare	8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare	8,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	54,500 g

Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	8
Inaltime a doua forma de impachetare	12,500 cm
Latime a doua forma de impachetare	13,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare	436,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	32
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	2,599 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------