

Product data sheet

Characteristics

MGU9.440.25

Unica, cover plate for TV/FM sockets, 2 m, ivory



Principal

Gama	Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de fixare
Tip produs sau componenta	Rama
Denumire	Unica (standard estetic)
Numar module	2 module
Prezentare dispozitiv	Rama
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Fildes (RAL 9010)

Suplimentar

Destinatie produs	TV/FM socket
Material	ASA + PC: rama
Standarde	EN 50083-4 EN 50083-2 EN 50083-1
Adancime	9 mm
Latime	45 mm
Inaltime	45 mm
Greutate neta	0,0075 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP40
Caracteristica de mediu	Acetona Fluid de curatare a geamurilor Decolorant Rezistent UV Ulei Sapun lichid Alcool Benzina

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,7 cm
Latime prima forma de impachetare	4,5 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,8 cm
Greutate prima forma de impachetare	8 g

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------