

Product data sheet

Characteristics

MGU9.864.18

Unica, Capac Orb pentru, 0.5 M, Alb



Principal

Gama	Unica
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesorii de fixare
Tip produs sau componenta	Obturator
Denumire	Unica (standard estetic)
Numar module	1/2 modul
Prezentare dispozitiv	Rama
Mod de fixare	Clipsare
Culoare	Alb (RAL 9003)

Suplimentar

Material	ASA + PC: rama
Standarde	EN 60669-1
Adancime	14 mm
Latime	45 mm
Inaltime	11,2 mm
Greutate neta	0,0055 kg

Mediu

Grad de protectie IK	IK01
Grad de protectie IP	IP40
Caracteristica de mediu	Sapun lichid Alcool Decolorant Ulei Benzina Rezistent UV Fluid de curatare a geamurilor Acetona

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	1,200 cm
Latime prima forma de impachetare	4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare	4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare	6,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	20
Inaltime a doua forma de impachetare	7,900 cm
Latime a doua forma de impachetare	12,700 cm
Lungime a doua forma de impachetare	18,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare	172,000 g

Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S02
Numar unitati in a treia forma de impachetare	160
Inaltime a treia forma de impachetare	15,000 cm
Latime a treia forma de impachetare	30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,720 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
Raport de mediu	 Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------