

Product data sheet

Characteristics

NSYEB2050D8

Sufa impamantare, sectiune 50mm², lungime 200 mm, gauri de prindere 6.4mm. - Livrare: 10 buc.



Principal

Gama	Spacial
Aplicatie	Multifunctional
Tip produs sau componenta	Bobina de legare la pamant
Compozitie dispozitiv	1 braid
Cantitate pe set	Set de 10

Suplimentar

Material	Tinned copper
Mod de fixare	Nut and washer - on earth connection locatie
Lungime	200 mm
Latime	33 mm
Sectiune nominala	50 mm ²
Diametru	8,5 mm

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	2,0 cm
Latime prima forma de impachetare	2,0 cm
Lungime prima forma de impachetare	20,0 cm
Greutate prima forma de impachetare	174,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare	10
Inaltime a doua forma de impachetare	3,0 cm
Latime a doua forma de impachetare	11,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare	27,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare	1,744 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	PAM
Numar unitati in a treia forma de impachetare	1000
Inaltime a treia forma de impachetare	45,0 cm
Latime a treia forma de impachetare	100,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare	120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare	520,0 kg

Sustenabilitatea ofertei

Stare ofertă sustenabilă	Produs Green Premium
Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Raport de mediu	Profilul Ambiental Al Produsului
Profil circularitate	Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale

Garanție contractuală

Garantie	18 months
----------	-----------