

## Product data sheet

### Characteristics

# NSYS3X121030H

Wall mounted enclosure, Spacial S3X,  
stainless steel 316L, double plain door,  
1200x1000x300mm, IP55



### Principal

|                            |                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Gama                       | Spacial                                                                  |
| Nume produs                | Spacial S3X                                                              |
| Aplicatie a dispozitivului | Multifuncțional                                                          |
| Tip produs sau componenta  | Carcasă compactă                                                         |
| Înălțime nominală dulap    | 1200 mm                                                                  |
| Latime nominală dulap      | 1000 mm                                                                  |
| Adâncime nominală dulap    | 300 mm                                                                   |
| Tip accesorii de instalare | Montare pe perete                                                        |
| Compoziție dispozitiv      | 1 corp<br>2 ușă<br>1 încuietoră:ușă<br>1 reinforcement frame drilled:ușă |

### Suplimentar

|                               |                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip corp                      | Corp dintr-o singură piesă, cross-shaped structure<br>Sina din fata in forma de jgheab |
| Tip usa                       | Opac                                                                                   |
| Numar de usi                  | Fata frontala:2usa(usi)                                                                |
| Parte de deschidere usa       | Reversibil (120 °)                                                                     |
| Tip încuietoră                | 3 puncte de închidere, bară dublă 3 mm                                                 |
| Descriere placa de montare    | Fara placa de montaj                                                                   |
| Tip de placa cu presetupe     | Fără placă cu presetupe                                                                |
| Accesibilitate pentru operare | Frontal                                                                                |
| Parti demontabile             | Ușă cu balamale                                                                        |
| Material                      | Balama:Otel inoxidabil<br>Body and door:stainless steel 316L                           |
| Finisare suprafata            | Body and door:Scotch-Brite® brushed                                                    |
| Greutate neta                 | 51,6 kg                                                                                |

### Mediu

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Standarde               | IEC 62208                        |
| Certificari produs      | UL 508 tip A[RETURN]CAN/CSA 22   |
| Grad de protectie IP    | IP55 conformitate cu SR EN 60529 |
| Grad de protectie IK    | IK10 conformitate cu IEC 62262   |
| Caracteristica de mediu | Specific hygiene<br>Corrosive    |

## Unitati de ambalare

|                                                      |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| Unitate de masura pentru prima forma de impachetare  | PCE      |
| Numar unitati in prima forma de impachetare          | 1        |
| Inaltime prima forma de impachetare                  | 32,0 cm  |
| Latime prima forma de impachetare                    | 101,5 cm |
| Lungime prima forma de impachetare                   | 122,0 cm |
| Greutate prima forma de impachetare                  | 51,6 kg  |
| Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare | PAM      |
| Numar unitati in a doua forma de impachetare         | 4        |
| Inaltime a doua forma de impachetare                 | 140,0 cm |
| Latime a doua forma de impachetare                   | 100,0 cm |
| Lungime a doua forma de impachetare                  | 120,0 cm |
| Greutate a doua forma de impachetare                 | 228,0 kg |

## Sustenabilitatea ofertei

|                                        |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stare ofertă sustenabilă               | Produs Green Premium                                                                                                                 |
| Regulamentul REACH                     |  <a href="#">Declaratia REACH</a>                   |
| Directiva RoHS UE                      | Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)                                                            |
| Fara mercur                            | Da                                                                                                                                   |
| Regulamentul RoHS China                |  <a href="#">Declaratia RoHS China</a>              |
| Informatii privind scutirea de la RoHS |  <a href="#">Da</a>                                 |
| Raport de mediu                        |  <a href="#">Profilul Ambiental Al Produsului</a> |
| Profil circularitate                   | Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale                                                                                      |