

Product data sheet

Characteristics

NSYTRACP44

Capac Final Bloc Terminal Cu Un Singur Nivel,
De Tip Push-In 2X2, 2.2mm²



Principal

Gama	Linergy
Nume produs	Linergy TR
Tip produs sau componenta	Rama
Nume scurt al dispozitivului	TRA
Categorii accesorii / piese de schimb	Accesoriu de izolare
Compatibilitate produs	TRP push-in terminal block, length = 77 mm
Grosime	2,2 mm

Suplimentar

Sectiune cablu	4 mm ²
Number of connections	4
Numarul de intrari de masurare	2
Cantitate pe set	Set de 50
Greutate neta	3,2 g
Culoare	Gri

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	0,5 cm
Latime prima forma de impachetare	3 cm
Lungime prima forma de impachetare	7,7 cm
Greutate prima forma de impachetare	3 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare	BAG
Numar unitati in a doua forma de impachetare	50
Inaltime a doua forma de impachetare	4 cm
Latime a doua forma de impachetare	14 cm
Lungime a doua forma de impachetare	20 cm
Greutate a doua forma de impachetare	159 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare	S01
Numar unitati in a treia forma de impachetare	400
Inaltime a treia forma de impachetare	15 cm
Latime a treia forma de impachetare	15 cm
Lungime a treia forma de impachetare	40 cm
Greutate a treia forma de impachetare	1,474 kg

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC	Da
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS) Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice	Da
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	Da
Prezenta halogen	Produs cu piese din plastic fara halogen

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------