

Product data sheet

Characteristics

ZC1GP5

Bloc Contact Auxiliar - 1 No + 1 Nc - Pentru Tesys B



Principal

Gama de produse	TeSys B
Gama	TeSys
Tip produs sau componenta	Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate produs	CR1B LC1B
Compozitie contact pol	1 NO + 1 NC

Suplimentar

Durabilitate mecanica	1000000 cic
Conexiuni - borne	Circuit de comanda conexiune cu surub 1 cablu(ri) 4 mm ² cu Circuit de comanda conexiune cu surub 1 cablu(ri) 6 mm ² fara Circuit de comanda conexiune cu surub 2 cablu(ri) 4 mm ² cu Circuit de comanda conexiune cu surub 2 cablu(ri) 6 mm ² fara

Unitati de ambalare

Unitate de masura pentru prima forma de impachetare	PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare	1
Inaltime prima forma de impachetare	3,9 cm
Latime prima forma de impachetare	7,2 cm
Lungime prima forma de impachetare	8 cm
Greutate prima forma de impachetare	54 g

Sustenabilitatea ofertei

Regulamentul REACH	 Declaratia REACH
Directiva RoHS UE	Conformitate proactivă (Produs în afara domeniului de aplicare a EU RoHS)  Declaratia RoHS UE
Fara mercur	Da
Regulamentul RoHS China	 Declaratia RoHS China
Informatii privind scutirea de la RoHS	 Da
WEEE	În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.

Garanție contractuală

Garantie	18 luni
----------	---------