



EAN Code: 3303430081043



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Geräteanwendung	Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusotyp	Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm
Gehäusemontage	Oberfläche Bündig mit Bausatz
Zusätzliche Informationen	Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Art der Frontplatte	Ohne separat zu bestellen
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	12
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	24
Normen	IEC 62208 IEC 61439-2 IEC 61439-1

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	25 kA 1 s entspricht IEC 61439-2
IpK-Nennstoßstrom	53 kA entspricht IEC 61439-2
Elektrische Isolationsklasse	Klasse I
Beschichtung	Elektrophoresesbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Glatt Matt
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	600 mm
Höhe	630 mm
Tiefe	205 mm
Produktgewicht	10,78 kg
Menge pro Satz	Satz à 1

Montage

Schutzart (IP)	IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach
Schutzart (IK)	IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262 IK08 mit Tür
Mechanische Robustheit	Seismische Tests - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	64,000 cm
VPE 1 Länge	68,000 cm
VPE 1 Gewicht	10,780 kg
VPE 2 Art	P12
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	105,000 cm
VPE 2 Breite	80,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	107,800 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Enthält Halogene	Produkt mit halogenfreien Kunststoffteilen

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------