



EAN Code: 3303430081241



### Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- oder Komponententyp	Tür
Kompatible Produktfamilie	Prisma Prisma G Gehäuse
Geliefertes Zubehör	Tür Griff Schlüsselschalter (Schlüssel 405) Anderer Schlüsselschalter und Einsatz separat zu bestellen 2 Scharnier
Art der Tür	Einfach
Schutzart (IP)	IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach

### Zusatzmerkmale

Die Installationsbeschreibung	Wandmontiertes Gehäuse - Breite 600 mm Erweiterungsgehäuse - Breite 600 mm
Türöffnungsseite	Reversibel
Anzahl der Schlösser	1
Türöffnungswinkel	130°
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	12
Gehäusematerial	Griff: Polyamid Deckelrahmen: behandeltes Stahlblech
Menge pro Satz	Satz à 1
Höhe	630 mm
Breite	600 mm
Tiefe	36 mm
Produktgewicht	4,26 kg
Oberflächenbeschaffenheit	Matt Glatt
Farbe	Weiß (RAL 9001)

### Montage

Schutzart (IK)	IK08 conforming to EN/IEC 62262
Normen	IEC 61439-1 IEC 61439-2
Beschichtung	Elektrophoresbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver

### Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	5,5 cm
VPE 1 Breite	63,0 cm
VPE 1 Länge	67,0 cm
VPE 1 Gewicht	5,11 kg
VPE 2 Art	P12

VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	103,0 cm
VPE 2 Breite	80,0 cm
VPE 2 Länge	120,0 cm
VPE 2 Gewicht	93,76 kg

## Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------