

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Gamme	PowerLogic
Nom du produit	CT
Type de produit ou équipement	Transformateur de courant
Courant secondaire	5 A
Classe de précision	Classe 1 à 1,5 VA Classe 3 à 2,5 VA
Courant nominal (In)	75 A

Complémentaires

Type de transformateur de courant	Tropicalisé pour câble
Rapport transformateur de courant	75/5
Facteur de sûreté maximal	5
[Ue] tension assignée d'emploi	< 720 V CA 50/60 Hz
Support de montage	Rail DIN Platine de montage
Largeur	44 mm extérieur:
Hauteur	65 mm extérieur:
Profondeur	30 mm extérieur:
Diamètre	21 mm
Poids du produit	0,2 kg
Diamètre extérieur du câble	21 mm - câble 0...120 mm ²
Plombage	Avec

Environnement

Normes	CEI 60044-1 VDE 0414
Certifications du produit	CE
Degré de protection IP	IP20
Humidité relative	95...100 %
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...60 °C

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.