

Fiche produit

Caractéristiques

17072

Acti9 ME4zrt - compteur d'énergie triphasé +neutre modulaire - 400V - 40..6000A

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Gamme	PowerLogic
Gamme de produit	ME
Nom de l'appareil	ME4zrt
Type de produit ou équipement	Compteur d'énergie active

Complémentaires

Description des pôles	3P + N
Type de mesure	Puissance active
Application	Compteur partiel Sous-facturation
Classe de précision	Classe 1 énergie active se conformer à CEI 62053-21
Input type	TI externe
Courant nominal (In)	40...6000 A
Tension nominale	230...400 V +/- 20 %
Fréquence du réseau	60 Hz 50 Hz
Type de technologie	Électronique
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Valeur maximale mesurée	999,99 MWh 9999,9 MWh
Signalisation locale	Jaune voyant lumineux: mesurage et activité
Nombre de sorties	1 impulsion
Tension de sortie	24 V CC@18 mA 230 V CA@100 mA
Durée de l'impulsion	200 ms
Puissance consommée en VA	2,5 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Mode de raccordement	Borne du type à cage 16 mm ² bas Borne du type à cage 6 mm ² haut
Normes	CEI 61036

Environnement

Degré de protection IP	Face avant: IP40
Pas de 9 mm	8
Largeur	72 mm
Hauteur	81 mm
Profondeur	65 mm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------