

Fiche produit

Caractéristiques

17075

Acti9 ME3 - compteur d'énergie triphasé modulaire - 400V - 0..63A

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Gamme	PowerLogic
Gamme de produit	ME
Nom de l'appareil	ME3
Type de produit ou équipement	Compteur d'énergie active

Complémentaires

Description des pôles	3P
Type de mesure	Puissance active
Application	Sous-facturation
Classe de précision	Classe 1 énergie active se conformer à CEI 62053-21
Input type	Entrée direct
Courant nominal (In)	63 A
Tension nominale	230...400 V +/- 20 %
Fréquence du réseau	50 Hz 60 Hz
Type de technologie	Électronique
Type d'afficheur	Afficheur LCD
Valeur maximale mesurée	999,99 MWh
Signalisation locale	Jaune voyant lumineux: mesurage et activité
Puissance consommée en VA	2,5 VA
Mode d'installation	Encliquetable
Support de montage	Rail DIN
Mode de raccordement	Borne du type à cage 16 mm ² bas Borne du type à cage 6 mm ² haut
Normes	CEI 61036

Environnement

Degré de protection IP	Face avant: IP40
Pas de 9 mm	8
Largeur	72 mm
Hauteur	81 mm
Profondeur	65 mm

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------