

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Type de produit ou équipement	Commutateur linéaire
Nom de l'appareil	CM
Application	Commande de circuit électrique
Description des contacts	1 F/O
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Normes	CEI 60947-5-1 CEI 60669-1
Labels qualité	NF

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	20 A
Type de commande	Par maneton 2 positions
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	Partie supérieure : Clario Partie supérieure : Libro Partie supérieure : ProDis
Pas de 9 mm	2
Hauteur	82 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	75 mm
Couleur	Gris
Durée de vie électrique	AC-22 : 30000 cycle
Mode de raccordement	Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² souple avec extrémité de câble Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² souple sans extrémité de câble Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide avec extrémité de câble Bornier tunnel échelonné2 câble(s) 0,5...2,5 mm ² rigide sans extrémité de câble
Longueur de dénudage des fils	9 mm for dessous connection
Couple de serrage	1 N.m dessous

Environnement

Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	9 cm
Largeur de l'emballage 1	1,8 cm
Longueur de l'emballage 1	7,5 cm
Poids de l'emballage 1	0,045 kg

Garantie contractuelle

Garantie

18 months
