



### Hauptmerkmale

|                                  |                                                                                                              |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anwendung von Leistungsschaltern | Verteilung                                                                                                   |
| Baureihe                         | Prodis                                                                                                       |
| Produkt- oder Komponententyp     | Erdschluss-Leistungsschalter                                                                                 |
| Produktname                      | DT40 Vigi                                                                                                    |
| Kurzbezeichnung des Geräts       | DT40 Vigi                                                                                                    |
| Beschreibung der Pole            | 1P + N                                                                                                       |
| Neutralposition                  | Links                                                                                                        |
| [In] Bemessungsstrom             | 16 A                                                                                                         |
| Netzwerktyp                      | AC                                                                                                           |
| Auslöser-Technologie             | Thermomagnetisch                                                                                             |
| Kurvenscheibe                    | C                                                                                                            |
| Erdschlussempfindlichkeit        | 30 mA                                                                                                        |
| Erdschlussschutz Zeitverzögerung | Unverzögert                                                                                                  |
| Typ                              | Typ AC                                                                                                       |
| Ausschaltvermögen                | 4500 A Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60898<br>4,5 kA Icn bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009 |

### Zusatzmerkmale

|                                            |                                                                                                      |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Geräteposition im System                   | Abgang                                                                                               |
| Netzwerkfrequenz                           | 50/60 Hz                                                                                             |
| [Ue] Betriebsbemessungsspannung            | 230 V AC 50/60 Hz                                                                                    |
| Magnetische Auslösegrenze                  | 5 - 10 x In                                                                                          |
| [Ics] Bemessungsbetriebs-Ausschaltvermögen | 4500 A bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN 60898<br>4500 A bei 230 V AC 50/60 Hz entspricht EN 61009 |
| Kontaktstellungsanzeige                    | Ja                                                                                                   |
| Steuerungstyp                              | Kippschalter                                                                                         |
| Lokale Signalisierung                      | ON/OFF-Anzeige                                                                                       |
| Montagehalterung                           | DIN-Schiene                                                                                          |
| 9-mm-Raster                                | 4                                                                                                    |
| Erdschlussschutz                           | Integriert                                                                                           |
| Produktkompatibilität                      | Einzelklemme                                                                                         |

### Verpackungseinheiten

|               |        |
|---------------|--------|
| VPE 1 Art     | PCE    |
| VPE 1 Menge   | 1      |
| VPE 1 Höhe    | 8,2 cm |
| VPE 1 Breite  | 3,9 cm |
| VPE 1 Länge   | 10 cm  |
| VPE 1 Gewicht | 0,2 kg |

### Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|