

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Application du disjoncteur	Distribution
Gamme	Prodis
Type de produit ou équipement	Disjoncteur différentiel
Nom du produit	DT40 Vigì
Nom de l'appareil	DT40 Vigì
Description des pôles	1P + N
Position du pôle neutre	Gauche
[In] courant assigné d'emploi	16 A
Type de réseau	CA
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Courbe de déclenchement	C
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Type	Type AC
Pouvoir de coupure	4500 A I _{cn} à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898 4,5 kA I _{cn} à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009

Complémentaires

Position de l'appareillage dans l'installation	Départ
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[U _e] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Déclenchement magnétique	5,, 10 x I _n
[I _{cs}] pouvoir assigné de coupure de service	4500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 60898 4500 A à 230 V CA 50/60 Hz se conformer à EN 61009
Coupure pleinement apparente	Oui
Type de commande	Par maneton
Indication de tension	Indication ON/OFF
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	4
Protection différentielle	Intégrée
Accessoires associés	Terminal simple

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,2 cm
Largeur de l'emballage 1	3,9 cm
Longueur de l'emballage 1	10 cm
Poids de l'emballage 1	0,2 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------