



Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Gamme	DuoLine
Nom du produit	DuoLine ID'clic XP
Type de produit ou équipement	Interrupteur différentiel
Nom de l'appareil	ID'clic XP
Description des pôles	2P
Classe de protection différentielle	Type AC

Complémentaires

Position du pôle neutre	Gauche
Position de l'appareillage dans l'installation	Groupe d'arrivées
[In] courant assigné d'emploi	63 A
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz se conformer à CEI 61008
Technologie différentiel	Électromécanique
Sensibilité du différentiel	30 mA
Temporisation protection différentielle	Instantané
Pouvoir assigné de coupure et fermeture	$I_m = 630 \text{ A}$
Courant nominal de court-circuit conditionnel	3 kA 63 A
Type de commande	Par maneton
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Compatibilité des répartiteur, peigne, jeu de barres	En amont : Bar'clic XP
Pas de 9 mm	6
Hauteur	92 mm
Largeur	54 mm
Profondeur	73 mm
Poids du produit	0,26 kg
Endurance mécanique	10000 cycle
Mode de raccordement	Borne du type à cage 16 mm ²
Longueur de dénudage des fils	13 mm

Environnement

Normes	CEI 61008
Labels qualité	NF
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 61008
Altitude de fonctionnement	2000 m
Température ambiante de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-40...60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	6 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage 1	300 g

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------