

EAN Code: 3303430269243



Hauptmerkmale

Produktbereich	Multi 9
Produkt- oder Komponententyp	Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	OF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	AC-12 3 A bei 380 - 415 V, AC 50/60 Hz AC-12 6 A bei 220 - 240 V, AC 50/60 Hz DC-12 1 A bei 130 V, DC DC-12 1,5 A bei 60 V, DC DC-12 2 A bei 48 V, DC DC-12 6 A bei 24 V, DC
9-mm-Raster	1

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	DIN-Schiene
Höhe	84 mm
Breite	9 mm
Tiefe	73 mm
Anschlüsse - Klemmen	Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss2 Kabel(n) 1,5 mm ² - fest Klemmenanschluss1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm ² - flexibel Klemmenanschluss1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm ² - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA[RETURN]KEMA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Verschmutzungsgrad	3 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	8,8 cm
VPE 1 Gewicht	38 g

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------