



EAN Code: 3606480324802



Hauptmerkmale

Baureihe	ISW-NA IC60 IID ISW 40 - 125
Produkt- oder Komponententyp	Drehgriff
Zubehör / Teiletyp	Steuerungszubehör
Grifffarbe	Rot
Montageart des Drehgriffs	Verlängert

Zusatzmerkmale

Montagemodus	Einschubtechnik Fixiert
Verriegelung des Drehgriffs	Vorhängeschloss in AUS-Stellung Max. 3 Vorhängeschlösser Verriegelbar in Position O
Montageposition des Drehgriffs	Seitlich Vorne

Montage

Schutzart (IP)	IP55
----------------	------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	6,700 cm
VPE 1 Breite	12,500 cm
VPE 1 Länge	47,500 cm
VPE 1 Gewicht	667,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	12
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	8,850 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Enthält Halogene	Halogenfreies Produkt

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------