



EAN Code: 3606480382956



Hauptmerkmale

Produktbereich	Acti9
Produkt- oder Komponententyp	Arbeitsstromauslöser mit Hilfsschalter OF
Kurzbezeichnung des Geräts	MX + OF
Zusammensetzung der Signalkontakte	1 Wechslerkontakt
[In] Bemessungsstrom	3 A bei 415 V, AC 6 A bei ≤ 240 V, AC
[Uc] Steuerkreisspannung	100 - 415 V AC 50/60 Hz 110 - 130 V DC
9-mm-Raster	2

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti9 C120 Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti9 C60H-DC Acti 9 Acti9 C60NA-DC Acti 9 Acti9 C60PV-DC Acti 9 Acti 9 DPN Vigi Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti9 DT60 Acti 9 Acti 9 ID C40 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Acti 9 Acti 9 ID Acti 9 Acti 9 DPN
Lokale Signalisierung	Aktionsanzeige
Montagemodus	Fixiert
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
Kompatibilität von Kammschienen und Verteilerblöcken	Oben: ja
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	73,5 mm
Produktgewicht	65 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmenleiste (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel Schraubklemmenleiste (unten) - 2 Kabel(n) 1,5 mm² - flexibel mit Aderendhülse Schraubklemmenleiste (unten) - 1 Kabel(n) 0,5...2,5 mm² - fest
Drahtabsolierungslänge	9 mm für unten Verbindung
[M] Anzugsdrehmoment	1 Nm unten
Kompatibilitätscode	MX + OF

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASTA[RETURN]ASEFA[RETURN]LCIE[RETURN]KEMA
Tropentauglichkeit	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	8 cm
VPE 1 Breite	3 cm
VPE 1 Länge	9,3 cm
VPE 1 Gewicht	70 g
VPE 2 Art	BB1
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	8,7 cm
VPE 2 Breite	10 cm
VPE 2 Länge	26,5 cm
VPE 2 Gewicht	624 g
VPE 3 Art	S03
VPE 3 Menge	72
VPE 3 Höhe	30 cm
VPE 3 Breite	30 cm
VPE 3 Länge	40 cm
VPE 3 Gewicht	6,103 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------