

Технические данные
продукта
Характеристики

MGU5.037.18ZD

Розетка с з/к со шторками (винтовой зажим)
белый 2P+E 2м



Код EAN: 8420375136814



Основные характеристики

Серия	Unica
Тип продукта	Розетка
Название	Unica (стандартный дизайн)
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Монтаж устройства	Утопленный
Количество разъемов (гнезда)	1
Конфигурация выходных полюсов	2P + E
Стандарт разъема	Schuko
Стандартное описание розетки	C заземляющим контактом
Номинальный ток	16 A

Дополнительные характеристики

Область применения	Источник питания
Тип крышки	Со шторками
[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 В
Тип сети	Переменный ток
Частота сети	50/60 Гц
Количество модулей	2 модуля
Режим фиксации	Винты
Оттенок цвета	Белый (RAL 9003)
Соединения – клеммы	Винтовые зажимы
Сечение кабеля	0...4 Мм ² - жесткость кабеля: гибкий 0...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий
Минимальная отключающая способность	100 операций, I _n = 1,25 и I _n = 1,1, cos phi = 0,6
Электрическая износостойкость	10000 циклы, cos phi = 0,8
Сопrotивление изоляции	> 5 МОм в 500 мила
Электрическая прочность изоляции	2000 мила
Материал	РА (полиамид) 6: крышка механизма Сплав zamak: монт. рама
Тип покрытия	Блестящий
Количество на один комплект	Комплект из 1 шт. пленка
Сертификаты	FR.ME63.B02375 AC
Глубина встраивания	30 mm
Глубина	40 mm
Ширина	70,9 mm
Высота	70,9 mm
Вес нетто	0,0695 kg
Поверхность	Необработанная

Информация в данном документе включает общее описание и/или технико-эксплуатационные характеристики продукции, о которой идет речь. Эта документация не является регулирующей и не может использоваться в качестве ссылки относительно соответствия или надежности использования данных продуктов для специфических применений. Каждый пользователь или интегратор обязан провести соответствующие и полные анализы степени риска, оценку и тестирования продуктов согласно условиям соответствующих специфических применений или условий, связанных с ними. Шнейдер Электрик Индустриал САС, включая филиалы или дочерние предприятия, не несет ответственности за неверную интерпретацию изложенной информации.

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	15...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	0...35 °C
Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Масло Бензин Жидкое мыло Белизна Спирт Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Ацетон

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 cm
Package 1 Width	7,5 cm
Package 1 Length	7,5 cm
Package 1 Weight	60,75 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,0 cm
Package 2 Width	20,0 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	711,0 g
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	110
Package 3 Height	30,0 cm
Package 3 Width	40,0 cm
Package 3 Length	60,0 cm
Package 3 Weight	8,475 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACH	 Декларация REACH
Не содержит особо опасных веществ согласно декларации REACH	Да
Директива EC RoHS	Соответствует  Декларация EC RoHS
Не содержит токсичных тяжелых металлов	Да
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации
WEEE	На территории Европейского Союза продукт подлежит обязательной утилизации согласно правилам и не должен попадать в мусорные контейнеры.

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---