

Технические данные продукта

Характеристики

MGU6.008.572

Рамка горизонтальная, 4 места, хамелеон
гранат/ бежевый



Код EAN: 8420375133370



Основные характеристики

Серия	Unica
Область применения	Монтаж
Тип продукта	Рамка
Название	Unica Plus
Количество мест	4-постовая горизонтальная ориентация
Режим фиксации	Защёлкивание
Оттенок цвета наклад-ки	Гранат
Декоративный цвет	Слоновая кость

Дополнительные характеристики

Материал	ASA + PC: промежуточная часть Сплав zamak: рамка ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Стандарты	EN 60669-1
Высота	80 mm
Ширина	303 mm
Глубина	14 mm
Расстояние между центрами	71 mm
Вес нетто	0,066 kg
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия Жилищный сектор

Условия эксплуатации

Степень ударостойкости IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Белизна Бензин Жидкое мыло Масло Стойкий к УФ Ацетон Спирт Жидкий стеклоочиститель

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1 cm
Package 1 Width	8 cm
Package 1 Length	30,2 cm
Package 1 Weight	82 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	7 cm
Package 2 Width	9 cm
Package 2 Length	31 cm
Package 2 Weight	410 g
Unit Type of Package 3	S02
Number of Units in Package 3	15
Package 3 Height	15 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	1,23 kg

Экологичность предложения

Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент REACh	 Декларация REACh
Директива EC RoHS	Соответствует по умолчанию (продукт вне сферы действия EC RoHS)
Не содержит ртути	Да
Регламент RoHS Китая	 Декларация RoHS Китая
Информация об исключениях по регламенту RoHS	 Да
Экологическая отчетность	 Экологический Профиль Продукта
Профиль кругооборота	Отсутствие особых требований по утилизации

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
----------	---