

Gegevensblad product

Kenmerken

5940011

CYB-PS - WCD 2-v - Snelmontage - Uitbreidings-/basiseenheid - RAL9010



Hoofd

Range of product	Thorsman
Product name	Thorsman CYB
Product or component type	Stopcontact
Product presentatie	Aansluitkit
Meegeleverde apparatuur	-
Kleurtint	Wit (RAL 9010)
Quantity per set	Set van 1

Complementair

Samenstelling apparaat	Eindstuk
[In] rated current	16 A
[Ue] rated operational voltage	250 V
Aantal stopcontacten	2 x 2P + E met kleppen, laterale aarding
Positie geaarde kabelschoen	37° geaarde kabelschoen
Aansluiting apparaat	Aansluiten op master- of slave-uitgang
Connections - terminals	Platte kussentjes voor krimpkabelschoen
Bevestigingsmethode	Vastgedrukt
Materiaal	PC/ABS
Lengte	94 mm
Height	84 mm
Width	39 mm

Omgeving

Standards	IEC 60884-1
Ambient air temperature for operation	-20...40 °C
IP-beschermingsgraad	IP20

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3,8 cm
Package 1 Width	8,5 cm
Package 1 Length	9,5 cm
Package 1 Weight	99,0 g

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist