

EAN Code: 3303430082026



Hauptmerkmale

Baureihe	Prisma
Baureihe	Prisma G
Produkt- oder Komponententyp	Gehäuse
Geräteanwendung	Niederspannungs-Energieverteilung
Gehäusotyp	Funktionsschaltschrank als Satz geliefert
Gehäuse-/Schaltschrankbeschreibung	Bodenstehendes Gehäuse - Breite 600 mm
Gehäusemontage	Oberfläche
Zusätzliche Informationen	Kann Seite an Seite und übereinander kombiniert werden
Art der Frontplatte	Ohne separat zu bestellen
Anzahl der vertikalen Module (50 mm)	27
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe	24
Normen	IEC 62208 IEC 61439-1 IEC 61439-2

Zusatzmerkmale

[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung	1000 V an hinteren Hauptsammelschienen entspricht IEC 61439-2
Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
[In] Bemessungsstrom	630 A bei 40 °C entspricht IEC 61439-2
[Icw] Bemessungs-Kurzzeitstromfestigkeit	25 kA 1 s entspricht IEC 61439-2
IpK-Nennstoßstrom	53 kA entspricht IEC 61439-2
Elektrische Isolationsklasse	Klasse I
Beschichtung	Elektrophoresenbehandlung und heiß-polimerisiertes Polyester-Epoxy-Pulver
Oberflächenbeschaffenheit	Glatt Matt
Farbe	Weiß (RAL 9001)
Breite	600 mm
Höhe	Mit Sockel: 1530 mm
Tiefe	205 mm
Produktgewicht	23,3 kg
Menge pro Satz	Satz à 1

Montage

Schutzart (IP)	IP43 with door, Vordach und IP43-Dichtung IP30 ohne Tür IP40 mit Tür IP41 mit Tür und Vordach
Schutzart (IK)	IK07 ohne Tür entspricht EN/IEC 62262 IK08 mit Tür
Mechanische Robustheit	Seismische Tests - 2,5G entspricht IEC 60068-2-57

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	9,000 cm
VPE 1 Breite	64,000 cm
VPE 1 Länge	157,500 cm
VPE 1 Gewicht	23,000 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	20
VPE 2 Höhe	105,000 cm
VPE 2 Breite	200,000 cm
VPE 2 Länge	120,000 cm
VPE 2 Gewicht	463,300 kg

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 Monate
----------	-----------