



Galvenā

Cabling installation system	Floor box
Product type	Screeded floor box
Type of floor	Screeded floor
Floor box shape	Square
Colour	Gaiši pelēks
Quantity package 1 / unit	1 gab

Papildinošs

Fiksācijas režīms	Cast-in
Moduļu skaits	Without modules
Product material	PP (polipropilēns)
Garums	188 mm
Augstums	75...95 mm
Platums	188 mm

Vide

Standarti	73/23/EEK 93/68/EEC IEC 61084-1:ed. 1, 1991 IEC 61084-2-2:2003
Operating temperature	-25...60 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,5 cm
1. iepakojuma platums	22,5 cm
1. iepakojuma garums	23,0 cm
1. iepakojuma svars	648,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	150
2. iepakojuma augstums	112,0 cm
2. iepakojuma platums	80,0 cm
2. iepakojuma garums	120,0 cm
2. iepakojuma svars	109,2 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publicēšana	Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------