



Galvenā

Diapazons	Merten
Dekoratīvais nosaukums	M-Elegance metāls
Produkta vai sastāvdaļas veids	Vāka rāmis

Papildinošs

Rāmja vietu skaits	4-vietīgs
Krāsas tonis	Hroms
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Materiāls	Metāls
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Augstums	90 mm
Platums	306 mm
Dziļums	12 mm

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	2,5 cm
1. iepakojuma platums	9,5 cm
1. iepakojuma garums	31,1 cm
1. iepakojuma svars	410,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	CAR
Vienību skaits 2. iepakojumā	22
2. iepakojuma augstums	18,5 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	9,43 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības) ES RoHS deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija

Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publicēšana	 Produkta ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu atbilstīgai pārstrādei
Līguma garantija	
Garantija	18 months