



Základní popis

Řada výrobků	Canalis
Označení výrobku	KS
Typ produktu nebo součásti	Držák
Kompatibilita	KS
Upevnění montážního zařízení	Zavěšení na závit. tyč Montáž na stěnu
Maximální zatížení	70 kg
Počet kusů na sadu	Sada 10

Doplňky

Příslušenství / náhradní díly	Příslušenství pro upevnění
[Ie] jmenovitý pracovní proud	400,0 A
Šířka	30 mm
Hloubka	92 mm
Výška	183 mm
Hmotnost přístroje	300 g

Prostředí

Normy	IEC 60439-2 IEC 61439-6
-------	----------------------------

Nabídka udržitelnosti

Stav udržitelné nabídky	Green Premium produkt
Nariadení REACH	Deklarace REACH
Nariadení REACH bez látek SVHC	Ano
Směrnice EU RoHS	V souladu Deklarace EU RoHS
Neobsahuje jedovaté těžké kovy	Ano
Neobsahuje rtuť	Ano
Informace výjimce o RoHS	Ano
Nariadení China RoHS	Prohlášení O&nbsp;Nařízení China RoHS
Informace o životním prostředí	Environmentální Profil Produktu
Životní cyklus	Nevyžadují se žádné speciální recyklační operace
WEEE	Na trzích Evropské unie musí být produkt likvidován podle pokynů pro zvláštní sběr odpadu a nikdy se nesmí vyhazovat do odpadkových košů.

Záruční lhůta

Záruka	18 měsíců
--------	-----------