



### Hauptmerkmale

Produktserie	TwinBus
Sichtblendenbezeichnung	M-Smart M-Star M-Elegance M-Arc System M M-Plan M-Plan glass
Produkt oder Komponententyp	Video-Freisprechstelle Komfort
Steuertastentyp	Steuertasten zur Navigation in der Menüstruktur. Türöffnertaste Lichtschalter
Farbton	Polarweiß glänzend
Intercom-Typ	Handbetrieb

### Zusatzmerkmale

Montagevariante	Schrank- und Schalttafeleinbau
Displaytyp	TFT, mit Hintergrundbeleuchtung
Displayauflösung	320 x 240 Pixel
Anzeigegröße	89 mm
Helligkeit	Einstellbar
Kontrast	Einstellbar
Angezeigte Information	Menügestützte Bedienführung in 13 Sprachen
Material	Polycarbonat
Funktion verfügbar	Optische Rufanzeige 1 Taste, konfigurierbar Sprachlautstärkeregelung Rufunterscheidung für Tür-/Etagen-/Hausruf Ruf-Schnittstellen-Relais Rufspeicher
Typ Einstellung	Sprachlautstärke: 8 Einstellungen
Signaltyp	20 einstellbare Echtklang-Klingeltöne
Breite	221 mm
Höhe	91 mm
Tiefe	24 mm

### Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...40 °C
---------------------------------	-----------

### Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>

## Vertragliche Gewährleistung

---

Garantie

18 Monate

---