

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Principales

Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	Étiquette picto: homme fuite vers le bas Étiquette picto: homme fuite vers la droite étiquette picto: homme fuite vers la gauche
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 x 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	Fluorescent tube G5 4 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type de lampe	Tube fluorescent
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré mural Saillie mural
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA	4 VA
Puissance consommée en W	3,2 W
Consommation électrique	17 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	236 mm
Largeur	104,5 mm
Profondeur	80,5 mm
Poids du produit	0,76 kg

Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF Performance SATI
Normes	NF C 71-801 NF C 71-800 NF C 71-820 NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1 EMC directive
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection (IP)	IP42

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,7 cm
Largeur de l'emballage 1	11,3 cm
Longueur de l'emballage 1	24,5 cm
Poids de l'emballage 1	772 g

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
-------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------